

**Förlängning för kopierfräsar, Gänga M × A-mått: M16X40****Beställningsdata**

Ordernummer	301358 M16X40
GTIN	4062406107550
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaftet genomborrad för invändig kylmedelstillförel.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	17 mm
utkragningslängd A-mått	40 mm
gängaM	M16
Utvändig-Ø D	29 mm
Invändig	ja
Produktslag	förlängningsstång