

Garant GRIDLINE

**Stolpramar, Utdragslåda 20G djup, höjd: 3000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	935020 3000
GTIN	4062406107413
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Stålplåt med stagningar, helsvetsade. De vertikala stängerna är försedda med hål c/c 25 : 25 mm för infästning av lådor, utdragshyllor eller fackhyllor. Bottenfläns med gängade hylsor för höjduitjämning och golvförankring.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Golförankring krävs ovillkorligen på grund av vältrisken!

**Teknisk beskrivning**

Rambredd	53 mm
höjd	3000 mm
Användningsområde	Lådställ
Materialtjocklek	1,2 mm
Höjdställning i raster	25 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Utdragslåda 20G djup
Djup	580 mm
Produktslag	Stolpramar