

Garant GRIDLINE

Stödben, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927000 800
GTIN	4062406107291
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

OBS!:

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.

Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
höjd	800 mm
passar till skivdjup	750 mm
Bredd	50 mm

vikt	6,9 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

Tillbehör

Golvglidelement, set 2 delar Typ 2	927092 2
Höjdtjämning GridLine arbetsbänkar Typ M12	927090 M12