

**HOLEX****Cylindrisk verktygshållare för kopierfräsar med gänga, Ø d = 25 mm, Gänga M × Längd L2: M12X77****Beställningsdata**

Ordernummer	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:****Skafttolerans h6.****Användningsdata:**

För användning i krympchuckar.

**Teknisk beskrivning**

L <sub>2</sub>	77 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	12,5 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	87,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
totallängd L	240 mm
fäste	Ø d = 25 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga