

Garant
Stickvärd, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 19/2 mm

Beställningsdata

Ordernummer	273780 19/2
GTIN	4045197720924
Artikelklass	21W

Beskrivning
Användningsdata:

I kombination med stickstålsplattor nr 273656 – 273670.

Passar till :

Hållare nr 273984 – 273994 eller 319132 – 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670. Set bestående av 2 svärd med vardera ett stegverktyg.

axiell spårstickning kan göras: nej

för max. arbetsstycke-Ø: 40 mm

Höjd h₁: 15,7 mm

totallängd L_{tot}: 96 mm

Teknisk beskrivning

för max. arbetsstycke-Ø	40 mm
Spårbredd w	2 mm
Bladhöjd h ₅	19 mm
Höjd h ₁	15,7 mm
totallängd L _{tot}	96 mm

Användning	neutral
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd