

Garant**Roterande svarvdubb stötdämpning, Morsekona: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	321405 4
GTIN	4045197720955
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- Spetsvinkel 60°.
- Den roterande dubben fjädrar som tryck- och längdkompensering, stötdämpande.
- Roterande dubb av genomhärdat verktygsstål som inslipats i lageranordningen med exakt passning.
- Livstidssmört precisionsrullager.
- Axeltätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Extremt styv med extra skaftlager.
- Hela verktyget är härdat och slipat.

Precisionsutförande.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

- För dämpning av stötartade belastningar.
- För kompensering av längdutvidgning.
- Lämplig att användas med medbringardubb.

hus-Ø D: 68 mm

effektiv längd B: 111 mm

största spets-Ø A: 35 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

maximalt varvtal: 4000 min⁻¹

för arbetsstycksvikt: 600 kg

Teknisk beskrivning

effektiv längd B	111 mm
största spets-Ø A	35 mm
för arbetsstycksvikt	600 kg
hus-Ø D	68 mm
maximalt radiellt kast	0,005 mm
maximalt varvtal:	4000 min ⁻¹
Morsekoda	MK4
Produktslag	centreringspets