

**Combidisc® slipskiva (SiC), Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 554023 120    |
| GTIN         | 4007220778500 |
| Artikelklass | 55G           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Snabbytessystem** med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

**Skarpkantiga kiselkarbidkorn (SiC)** för aggressiv slipning med litet tryck.

**Användningsdata:**

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Speciellt lämplig för slipning av titanlegeringar, aluminium, koppar och brons.

**OBS!:**

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Kornstorlek            | 120               |
| skiv-Ø                 | 50,8 mm           |
| Slipmedel              | Kiselkarbid (SiC) |
| Slipmedlets beteckning | SiC               |
| Produktnamnsattribut   | Ø 50,8 mm         |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| maximalt varvtal: | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Produktslag       | Slipskiva               |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Hårdmetall (HM)               | mindre lämplig |                |         |
| INOX                          | lämplig        |                |         |
| Ti                            | lämplig        |                |         |
| GG(G)                         | lämplig        |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Sten                          | mindre lämplig |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |

## Tillbehör

|  |           |
|--|-----------|
| Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm | 554093 50 |
| Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm      | 554089 50 |
| Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm      | 554091 50 |
| Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm     | 554092 50 |
| Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm          | 554090 50 |