

**Combidisc® slipskiva (SiC), Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	554023 36
GTIN	4007220778470
Artikelklass	55G

**Beskrivning****Utförande:**

**Snabbytessystem** med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

**Skarpkantiga kiselkarbidkorn (SiC)** för aggressiv slipning med litet tryck.

**Användningsdata:**

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Speciellt lämplig för slipning av titanlegeringar, aluminium, koppar och brons.

**OBS!:**

**Roloc™ Bristle-Disc** hittar du under 573510 och framåt.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	36
skiv-Ø	50,8 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm

maximalt varvtal:	25000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50