

**Combidisc® slipskiva (SiC), Ø 76,2 mm, Kornstorlek: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	554024 36
GTIN	4007220778524
Artikelklass	55G

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Skarpkantiga kiselkarbidkorn (SiC) för aggressiv slipning med litet tryck.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Speciellt lämplig för slipning av titanlegeringar, aluminium, koppar och brons.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	36
skiv-Ø	76,2 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm

maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 75 mm	554092 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554094 75
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 75 mm	554090 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 75 mm	554093 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554088 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 75 mm	554089 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 75 mm	554091 75

