

**Combidisc® CONTOUR-slipskiva, Ø 60 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	554034 120
GTIN	4007220898864
Artikelklass	55G

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystem med utvändig gänga av plast (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Utstick med vågad kant **för finslipning av konturer och konkava ytor.**

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Används med mjuk stödtallrik nr 554091 50.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
skiv-Ø	60 mm
Slipmedel	Aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Ø 60 mm

maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvärdig Ø 50 mm	554091 50
--	-----------