


**Garant****VARIO-LINE verktygshållare, Vänster, Skafthöjd h: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273795 16
GTIN	4045197721310
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Passar till :**

Skärhållare nr 273799.

**leveransinnehåll:**

Inklusive monteringskruvar.

**OBS!:**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (skärhållare).Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 21 mmL<sub>1</sub>: 100 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Skruvar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Teknisk beskrivning**

L <sub>2</sub>	24,5 mm
Skafthöjd h	16 mm
L <sub>1</sub>	100 mm
Skruvar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	21 mm
Användning	Vänster
Produktslag	Klämhållare

---

**Tillbehör**

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Kläm-skruv	279910
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10