

Garant

**Krympchuck, smal, lång 4°30', med kylkanalborrhål, HSK-A 63 A = 120,
Spännhylsa D1: 8mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	308329 8
GTIN	4045197721167
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Utvändig lutning 4°30'.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

- **för särskilt svåråtkomliga ställen**
- **För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.**

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	120 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
Ø D ₂	16 mm
Utvändig-Ø D	30 mm
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
fäste	HSK-A 63 A = 120

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Underskåp för	354290
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1