

**HOLEX**

## Liten röravskärare med 4 styrrullar



### Beställningsdata

Ordernummer	818305
GTIN	4045197721464
Artikelklass	82A

### Beskrivning

#### Utförande:

Grundstomme av pressgjutet magnesium, inkapslad matarskruv och teleskopstyrning med hög precision. **Fyra styrrullar** (säker infästning även vid stor  $\emptyset$ ) med skär. Ergonomiskt **handtag med extra skärtrissa**, nr 819100. Infällbar **handavgradare i huset**.

#### Användningsdata:

Mångsidig röravskärare för **koppar-, aluminium- och tunnväggiga rostfria rör**.

#### Reservdel:

Reservbult nr 818020 för skärtrissa nr 819100.

Klinga för gradverktyg, se nr 838510 storlek S10.

skärtrissans  $\emptyset$ : 20 mm

skärtrissans bredd: 5 mm

skärtrissans hål: 5 mm

för rörytter- $\emptyset$ : 3 - 35 mm

### Teknisk beskrivning

skärtrissans $\emptyset$	20 mm
skärtrissans hål	5 mm
skärtrissans bredd	5 mm
för rörytter- $\emptyset$	3 - 35 mm
Produktslag	Rörkapare

---

## Tillbehör

Hjulbultar	818020
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35
Lös skärtrissa	819100