

**MIRKA****Slippappersrondell ABRANET®, Ø 125 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	567802 120
GTIN	6416868668025
Artikelklass	56M

**Beskrivning****Utförande:**

Slipskivor med karborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med **nätartad struktur** och tusentals hål.

**Fördel:**

- **dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.**
- **rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)**
- **Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.**
- **Hög effektivitet – mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.**

**Användningsdata:**

Slipning av lack, fyllmedel, grundfärg, (glasfiberförstärkt) plast, ickejärn- och aluminiumlegeringar och möbeldelar.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	120
skiv-Ø	125 mm
Serie	ABRANET®
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
Maskin	Excenterslip

maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Flerhålrad PU-stödtallrik Utvändig Ø 123 mm	567990 123
---	------------