

Garant**Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Dorndiameter d1: 60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306675 60
GTIN	4045197721273
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	60
passande specialnyckel nr 309840	60
utkragningslängd A-mått	70 mm
Frässpindellängd L ₄	40 mm
Dorndiameter d ₁	60 mm

Utvändig-Ø D	140 mm
Spännhylsa D ₁	60 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 63	309880 63
Fräslåskruv för dorn-Ø 60 mm	309860 60