

MIRKA**Slippappersrondell ABRANET®, Ø 125 mm, Kornstorlek: 320****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 567802 320 |
| GTIN | 6416868804263 |
| Artikelklass | 56M |

Beskrivning**Utförande:**

Slipskivor med karborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med **nätartad struktur** och tusentals hål.

Fördel:

- **dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.**
- **rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)**
- **Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.**
- **Hög effektivitet – mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.**

Användningsdata:

Slipning av lack, fyllmedel, grundfärg, (glasfiberförstärkt) plast, ickejärn- och aluminiumlegeringar och möbeldelar.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Kornstorlek | 320 |
| skiv-Ø | 125 mm |
| Serie | ABRANET® |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Produktnamnsattribut | Ø 125 mm |
| Maskin | Excenterslip |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| maximal periferihastighet | 40 m/s |
| Produktslag | Slippappersrondell |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Flerhålrad PU-stödtallrik Utvändig Ø 123 mm | 567990 123 |
|---|------------|