

Garant GRIDLINE

Stödben med svängbara hjul, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927006 800
GTIN	4062406107703
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

leveransinnehåll:

Stödben nr 927000, uppsättning svängbara stopphjul nr 927202 stl. 2.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

OBS!:

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.

Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Teknisk beskrivning

höjd	800 mm
Bredd	50 mm
Djup	700 mm

passar till skivdjup	750 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

Tillbehör

Stödben höjd 650 mm	927000 650
HjulSats med 2 delar Typ 2	927202 2