



Reducering för kopierfräsar med gänga, gänga M / gänga M1: M10/M12



Beställningsdata

Ordernummer	301359 M10/M12
GTIN	4062406107710
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Skaftet genomborrad för invändig kylmedelstillförsel.

Teknisk beskrivning

Passdiameter D_p	12,5 mm
utkragningenslängd A-mått	35 mm
$\varnothing D_2$	18,5 mm
gängaM	M10
Utvändig- $\varnothing D$	21 mm
Håldiameter D_1	10,5 mm
Invändig	ja
Produktslag	Reducering