

**Reducering för kopierfräsar med gänga, gänga M / gänga M1: M12/M16****Beställningsdata**

Ordernummer	301359 M12/M16
GTIN	4062406107741
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Skaftet genomborrad för invändig kylmedelstillförsel.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	12,5 mm
Passdiameter D <sub>p</sub>	17 mm
gängaM	M12
Utvändig-Ø D	29 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
Invändig	ja
Produktslag	Reducering