

Garant GRIDLINE

**Stödben inklusive manuell höjdjustering, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927001 800
GTIN	4062406107642
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

**Höjdjustering 150 mm.****leveransinnehåll:**

Stödben med manuell höjdjustering nr 927080 stl. 150.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.

Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

**Teknisk beskrivning**

Höjdställningsraster	25 mm
Bredd	50 mm

Djup	700 mm
passar till skivdjup	750 mm
höjdinställningsområde	800 - 950 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

## Tillbehör

Höjdtjämnings för manuell höjdjustering Typ M10	927091 M10
Manuell höjdinställning höjdinställning 150 mm	927080 150
Stödben höjd 800 mm	927000 800