

Garant GRIDLINE

**Stödben med svängbara hjul, höjd: 950mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927006 950
GTIN	4062406107826
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

**leveransinnehåll:**

Stödben nr 927000, uppsättning svängbara stopphjul nr 927202 stl. 2.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.

Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

**Teknisk beskrivning**

passar till skivdjup	750 mm
Bredd	50 mm
Djup	700 mm

höjd	950 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

---

## Tillbehör

HjulSats med 2 delar Typ 2	927202 2
Stödben höjd 800 mm	927000 800