

**Reducering för kopierfräsar med gänga, gänga M / gänga M1: M8/M10****Beställningsdata**

Ordernummer	301359 M8/M10
GTIN	4062406107598
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaftet genomborrad för invändig kylmedelstillförsel.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	18 mm
Håldiameter D ₁	8,5 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Passdiameter D _p	10,5 mm
gängaM	M8
utkragningslängd A-mått	30 mm
Invändig	ja
Produktslag	Reducering