

**Reducering för kopierfräsar med gänga, gänga M / gänga M1: M10/M16****Beställningsdata**

Ordernummer	301359 M10/M16
GTIN	4062406107727
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Skaftet genomborrad för invändig kylmedelstillförsel.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	29 mm
Håldiameter D ₁	10,5 mm
Ø D ₂	18,5 mm
Passdiameter D _p	17 mm
gängaM	M10
utkragningslängd A-mått	60 mm
Invändig	ja
Produktslag	Reducering