

Garant GRIDLINE

Stöbden inklusive manuell höjdjustering, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927001 900
GTIN	4062406107659
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

Höjdjustering 150 mm.**leveransinnehåll:**

Stöbden med manuell höjdjustering nr 927080 stl. 150.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

OBS!:

Till stöbden utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.

Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
höjdställningsområde	900 - 1050 mm

Bredd	50 mm
passar till skivdjup	750 mm
Höjdinställningsraster	25 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

Tillbehör

Höjdtjämnings för manuell höjdjustering Typ M10	927091 M10
Manuell höjdinställning höjdinställning 150 mm	927080 150
Stödben höjd 900 mm	927000 900