

Garant GRIDLINE

Stödben med bockhjul, höjd: 1050mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927004 1050
GTIN	4062406107697
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

leveransinnehåll:

Stödben nr 927000, uppsättning bockhjul nr 927202 stl. 1

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

OBS!:

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.

Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Teknisk beskrivning

passar till skivdjup	750 mm
höjd	1050 mm
Djup	700 mm

Bredd	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

Tillbehör

HjulSats med 2 delar Typ 1	927202 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900