

Garant**Hylsnyckel med 2K-Haptoprene®-handtag, nyckelvidd: 5,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	622150 5,5
GTIN	4045197721532
Artikelklass	61C

Beskrivning**Utförande:**

Krafthandtag med hudvänlig och greppsäker yta och kärna av extra seg och slagttålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

Krafthandtag med hudvänlig, greppsäker **Haptoprene**-yta. Klinga av kromvanadin-speciallegering, förnicklad och förkromad yta.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	5,5 mm
totallängd	190 mm
klinglängd	90 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Formhandtag	ergonomisk, rak
Material klinga	kromvanadin-specialstål
Material handtag	Haptoprene®
Yta klinga	förnicklad och förkromad
Klinga och handtag kan lossas	nej
med förlängningsklinga/förlängningsklingor	nej
Produktslag	hylsnyckel

