

**GEDORE****Handrörbockare, sats, hydraulisk****Beställningsdata**

Ordernummer	821250
GTIN	4017981245616
Artikelklass	63M

**Beskrivning****Utförande:**

För mjuka kopparrör enligt EN 1057 upp till 22 mm (även värmeisolerade) samt precisionsstålrör enligt EN 10305-3 (DIN 2394) upp till 18x1,5 mm. Med hydraulisk drivning som kräver mindre kraft. Bockningsvinkel upp till 90°.

**leveransinnehåll:**

Hydrauliskt bockningsverktyg, 7 schabloner, 3 mothållare, plastlåda.

**Teknisk beskrivning**

vikt	6,2 kg
Antal schabloner	7
för rörtter-Ø	10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
maximal bockningsvinkel	90 grad
förpackning	Plastbox
Produktslag	Bockningsapparat

