

**RUNPOTEC**  
HPI KABELLENZIEHSPEZIALIST**Kabeldragband RUNPO 5, spiral, i plastbox, bandlängd: 20m****Beställningsdata**

Ordernummer	814872 20
GTIN	9120045472806
Artikelklass	86A

**Beskrivning****Utförande:**

**5,3 mm** tjock dragfjäder av polyester, 3-dubbel spiral. I båda ändar fastpressad, förstärkt **flexibelt styrstift (Runpo-glidelement)** med spiralutjämnning och dragögla i rostfritt stål. Extremt flexibelt band med en böjradie på endast 20 mm.

**Fördel:**

Nästan omöjligt att bryta av även vid små radier.

**Användningsdata:**

För rördiameter 16 – 40 mm.

**Teknisk beskrivning**

bandlängd	20 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	2,7 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

