

RUNPOTEC

HPI KABELLENZIEHSPEZIALIST

Kabeldragband RUNPO 5, spiral, i plastbox, bandlängd: 30m**Beställningsdata**

Ordernummer	814872 30
GTIN	9120045472813
Artikelklass	86A

Beskrivning**Utförande:**

5,3 mm tjock dragfjäder av polyester, 3-dubbel spiral. I båda ändar fastpressad, förstärkt **flexibelt styrtstift (Runpo-glidelement)** med spiralutjämnning och dragögla i rostfritt stål. Extremt flexibelt band med en böjradie på endast 20 mm.

Fördel:

Nästan omöjligt att bryta av även vid små radier.

Användningsdata:

För rördiameter 16 – 40 mm.

Teknisk beskrivning

bandlängd	30 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	2,7 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

