

RUNPOTEC
IHK KABELLEINZIEHSPEZIALIST**Basaltstav-sortiment Runposticks, 19 delar, antal stavar: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	814877 10
GTIN	9120045473100
Artikelklass	86A

Beskrivning**Utförande:**

Böjliga basaltstavar vardera 1 m långa med gänga av rostfritt stål i båda ändar. Längden kan bestämmas individuellt genom att stavarna skruvas fast.

Användningsdata:

Perfekt för arbeten utanför ett rör, t.ex. i undertak eller gipsväggar.

leveransinnehåll:

10 basaltstavar längd 1 m (5 st Ø 7,5 mm (röd/hård), 3 st Ø 5,5 mm (svart/medelhård), 2 st Ø 4,5 mm (gul/mjuk)), 1 flexibelt styrstift, 1 extra stark magnet, 1 kulkedja, 1 öglehuvud med ring, 1 fångstkrok, 1 gängadapter, 1 rostfri specialglidkrok, 1 LED-lampa, 1 textilväska.

Teknisk beskrivning

antal stavar	10
Produktslag	Kabelindragningsverktyg