

mato

Dunkhandpump



Beställningsdata

Ordernummer

084356

GTIN

Artikelklass

08H

Beskrivning

Utförande:

Universal handpump till plastdunkar för transport av kylsmörjkonzentrat, thinner, lösningsmedel, frysskyddsmedel etc. Kolvstång av rostfritt stål. Lämplig för 20-30 liters plastdunkar.

Passar till:

Skärvätska: Nr 084210 strl 20, nr 084220 strl 20. Kylsmörj- och slipoljekonzentrat med höga prestanda: Nr 084241 strl 20, nr 084260 strl 20, nr 084265 strl 20, nr 084270 strl 20.

leveransinnehåll:

Dunkpump, 2 m plastslang med utloppshylsa, 2 m PVC-tillförselslang med utloppshylsa, med anslutningsadapter för dunk med utvändig gänga DIN 61.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning

KLP-C 25

Pumpvolym per slag

0,25 l

Produktslag

Fatpump

Tillbehör

Högeffektivt kylsmörjmedelskoncentratHPC VEG Innehåll 20 l	084265 20
Högeffektiv skärolja, klorfriAlpha 93 Innehåll 20 l	084210 20
Högpresterande kylsmörjkoncentrat och sågoljaCBF Innehåll 20 l	084241 20
Högeffektiv skärolja, trögflytande, klorfriDAR 50 Visco Innehåll 20 l	084220 20
Kylsmörjkoncentrat med hög kapacitetPlus Innehåll 20 l	084260 20
Högeffektivt slipoljekoncentrat Innehåll 20 l	084270 20