

**Garant****Polerlamellrondell (filt), medel, skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566977 115
GTIN	4045197722409
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

Lodrätt ställda **filtlameller** på en glasfibertallrik (höjd 20 mm) ger högsta flexibilitet och mycket god kylning under polerprocessen.

**Användningsdata:**

För **efterpolering av rostfritt stål och ickejärnmetaller** i kombination med polerpasta nr 555740.

Kan användas med lägre arbetshastighet (ca 2000 – 3000 v/min).

**Teknisk beskrivning**

Formbeskrivning	plan
Lamellhöjd	20 mm
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	115 mm
Hårdhetsgrad	medel
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
optimerad för material	järfria metaller

optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Polerlamellrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
vått maximal	lämplig		

## Tillbehör

Polerpasta, stångUnipol® Färg WHITE	555740 WHITE
Polerpasta, stångUnipol® Färg BLUE	555740 BLUE