

RUNPOTEC
HFR KABELLENZIEHSPEZIALIST

Glasfiberdragfjäder PowerRex i plastlåda, bandlängd: 30m



Beställningsdata

Ordernummer	814868 30
GTIN	9120045473971
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

3 mm tjockt glasfiberband, **styv** upp till 5 kN och ändå **mycket flexibelt** (ned till 55 mm radie). Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar. I båda ändar limmade ändhylsor med gänga för fastsättning av flexibla styrstift, kabeldragare eller dragöglor.

leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör förankrade i plastlåda: **1 flexibel styrstift (Runpo-glidelement)** med spiralutjämnning och dragögla i rostfritt stål. 1 fjäderhuvud Ø 10 mm, 2 dragöglor, 1 kabeldragare för kabel-Ø 6–9 mm, 5 ändhylsor, 3 skarvhylsor, 1 speciallim 3 g, 1 indragshjälp.

Draghållfasthet: 1,2 kN

Teknisk beskrivning

Draghållfasthet	1,2 kN
bandlängd	30 m
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

Tillbehör

Kabelglidmedel	814760
Power Disk	814770