

**Garant****eco-avstickningsblad, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 32/2mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	273866 32/2
GTIN	4045197722546
Artikelklass	21W

## Beskrivning

**Utförande:**

Med eco-kylning direkt på skäreppen och extra kylning vid släppningsytan.

**Användningsdata:**

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

**Passar till:**

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare nr 319132 – 319133.

**Reservdel:**

Skruvplugg nr 279828 1.

**Observera:**

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

**OBS!:**

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

## Teknisk beskrivning

Bladhöjd h <sub>5</sub>	32 mm
för max. arbetsstycke-Ø	60 mm
Spårbredd w	2 mm
Höjd h <sub>1</sub>	25 mm
Serie	Eco
totallängd L	150 mm

Användning	neutral
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

---

## Tillbehör

Skruv till ECO-avstickningsblad Typ 1	279828 1
---------------------------------------	----------