

Garant**eco-avstickningsblad, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/4mm**

Beställningsdata

Ordernummer	273866 32/4
GTIN	4045197722577
Artikelklass	21W

Beskrivning

Utförande:

Med eco-kylning direkt på skäreppen och extra kylning vid släppningsytan.

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare nr 319132 – 319133.

Reservdel:

Skruvplugg nr 279828 1.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Teknisk beskrivning

Bladhöjd h ₅	32 mm
Spårbredd w	4 mm
för max. arbetsstycke-Ø	110 mm
Höjd h ₁	25 mm
Serie	Eco
totallängd L	150 mm

Användning	neutral
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

Tillbehör

Skruv till ECO-avstickningsblad Typ 1	279828 1
---------------------------------------	----------