



Stereomikroskop STEMI 508 med kamerautgång, Typ: 508CMAT



Beställningsdata

Ordernummer	491846 508CMAT
GTIN	2050001785022
Artikelklass	49B

Beskrivning

Utförande:

Stereomikroskop för tredimensionella, ljusstarka och skarpa bilder. Greenough-konstruktion för bästa avbildningskvalitet. **Apokromatiska linser** korrigerar linsfel för tre färger (röd, grön och blå) och möjliggör därigenom briljanta och färgäkta bilder. Kan justeras och kompenseras individuellt för ögonavstånd och synförmåga. Bärhandtag för mobil användning. Kalljusstativ, underbelysningsstyrning, plan genomlysningbas (ljus/mörkt fält), pelare med drivning och 145 mm rörelseväg.

Ringbelysning K LED, segmenterbar – 48 LED-ljuskällor på 2 rader.

Med integrerad C-Mount-kamerautgång.

leveransinnehåll:

Med ögonmussla nr. 491832. Polarisationsstillbehör för spot och genomlysning.

Specialtillbehör:

AxioCam 491852 och 491853.

Teknisk beskrivning

Arbetsavstånd	92 mm
okular	PL 10x

Förstoring (gångar)	6,3 - 50
zoom	8:1
synfält – Ø	35 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Stereomikroskop

Tillbehör

Ögonskydd för stereomikroskop, par	491832
------------------------------------	--------