

**Garant****Filtpolerlameller Skaft-Ø 6 mm, Typ: ZY8050****Beställningsdata**

Ordernummer	552213 ZY8050
-------------	---------------

GTIN	4045197723048
------	---------------

Artikelklass	51E
--------------	-----

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infäst filt runt skaftet.

**Användningsdata:**

Poleringsarbeten med ökad flexibilitet och anpassning till konturer. Genom efterföljande bearbetning med det medelhårda och mjuka utförandet kan mycket fina ytor med spegelglans uppnås.

**OBS!:**

Filtpolerlameller/-borstar måste användas i kombination **med slip- och polerpasta** som nr 552250 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5–10 m/s.

Hårdhetsgrad: mjuk

Huvud-Ø: 80 mm

huvudlängd: 50 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø	80 mm
---------	-------

Skaft-Ø	6 mm
---------	------

huvudlängd	50 mm
Hårdhetsgrad	mjuk
Produktslag	Polerstift

## Tillbehör

Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 280	552250 280
Polerpasta, stång Unipol® Färg BLUE	555740 BLUE
Polerpasta, stång Unipol® Färg DARKPINK	555740 DARKPINK
Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 150	552250 150
Polerpasta, stång Unipol® Färg WHITE	555740 WHITE