

**Garant****Filtpolerborste Skaft-Ø 6 mm, Typ: ZY3020****Beställningsdata**

Ordernummer	552215 ZY3020
GTIN	4045197723055
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infäst runt skaftet, med slitsningar.

**Användningsdata:**

Poleringsarbeten med stor flexibilitet och anpassning till konturer.

**OBS!:**

Filtpolerlameller/-borstar måste användas i kombination **med slip- och polerpasta** som nr 552250 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5–10 m/s.

Hårdhetsgrad: mjuk

Huvud-Ø: 30 mm

huvudlängd: 20 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø	30 mm
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm

Hårdhetsgrad	mjuk
Produktslag	Polerstift

---

## Tillbehör

Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 280	552250 280
Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 150	552250 150
Polerpasta, stång Unipol® Färg DARKPINK	555740 DARKPINK
Polerpasta, stång Unipol® Färg WHITE	555740 WHITE
Polerpasta, stång Unipol® Färg BLUE	555740 BLUE