

Garant**Filtpolerlameller Skaft-Ø 6 mm, Typ: ZY5030****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 552213 ZY5030 |
| GTIN | 4045197723024 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infäst filt runt skaftet.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med ökad flexibilitet och anpassning till konturer. Genom efterföljande bearbetning med det medelhårda och mjuka utförandet kan mycket fina ytor med spegelglans uppnås.

OBS!:

Filtpolerlameller/-borstar måste användas i kombination **med slip- och polerpasta** som nr 552250 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5–10 m/s.

Hårdhetsgrad: mjuk

Huvud-Ø: 50 mm

huvudlängd: 30 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------|-------|
| Huvud-Ø | 50 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |

| | |
|--------------|------------|
| huvudlängd | 30 mm |
| Hårdhetsgrad | mjuk |
| Produktslag | Polerstift |

Tillbehör

| | |
|---|-----------------|
| Polerpasta, stång Unipol® Färg BLUE | 555740 BLUE |
| Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 150 | 552250 150 |
| Polerpasta, stång Unipol® Färg DARKPINK | 555740 DARKPINK |
| Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 280 | 552250 280 |
| Polerpasta, stång Unipol® Färg WHITE | 555740 WHITE |