

**Garant****Filtpolerlameller Skaft-Ø 6 mm, Typ: ZY6040****Beställningsdata**

Ordernummer	552212 ZY6040
GTIN	4045197722799
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infäst filt runt skaftet.

**Användningsdata:**

Poleringsarbeten med ökad flexibilitet och anpassning till konturer. Genom efterföljande bearbetning med det medelhårda och mjuka utförandet kan mycket fina ytor med spegelglans uppnås.

**OBS!:**

Filtpolerlameller/-borstar måste användas i kombination **med slip- och polerpasta** som nr 552250 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5–10 m/s.

Hårdhetsgrad: medel

Huvud-Ø: 60 mm

huvudlängd: 40 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø	60 mm
Skaft-Ø	6 mm

huvudlängd	40 mm
Hårdhetsgrad	medel
Produktslag	Polerstift

## Tillbehör

Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 150	552250 150
Polerpasta, stång Unipol® Färg BLUE	555740 BLUE
Polerpasta, stång Unipol® Färg DARKPINK	555740 DARKPINK
Polerpasta, stång Unipol® Färg WHITE	555740 WHITE
Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 280	552250 280