

**HOLEX****Lamellrondell (ZA) kornstorlek 80 medel, Hyls-Ø×hylsbredd: 30X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	553822 30X30
GTIN	4045197723178
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

**Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal.** Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.

**Slipdukslameller** av zirkoniumoxidväv (ZA) som är tätt packade runt en stabil kärna. Den jämna nedslitningen av de enskilda lamellerna frisätter ständigt ny slipduk, vilket ger en flerfaldig ökning av livslängd och slipeffekt.

**Användningsdata:**

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning – även på kanter.

För aggressiv ytslipning som alternativ till sliphylsor och lamellslipstift. Används endast i sliprullens löpriktning. Löpriktningen anges på hylsans kärna.

**Passar till:**

Expanderande sliprulle nr 553600.

**Teknisk beskrivning**

Hylsbredd	30 mm
maximalt varvtal:	19100 min <sup>-1</sup>
Kornstorlek	80
Hyls-Ø	30 mm
Utvändig Ø	45 mm
finhetsgrad	medel
Slipmedel	Zirkoniumoxid
Slipmedlets beteckning	ZA
Hylstyo	cylindriska
Produktslag	Lamellrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Slitsad expanderande sliprulle, skaft-Ø 6 mm Huvud-Øxhuvudlängd 30X30 mm

553600 30X30