



## Gängtättningsmedel, 50 ml, Tillverkar-ID: 58-11



### Beställningsdata

Ordernummer	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Artikelklass	08G

### Beskrivning

#### Utförande:

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskrivning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

#### Användningsdata:

Medelfast, rör- och gängtätning, godkännande NSF-P1, **utan beteckning**.

#### OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

### Teknisk beskrivning

fullhärdat efter	1 - 2 h
minimalt lossningsmoment	18 - 24 Nm
för gängstorlek M upp till	M56

tillverkarens beteckning	58-11
för gängstorlek tum	2 tum
för gängtyp	Alla
handfast efter	15 - 30 min
Dynamisk viskositet	20000 - 80000 mPas
temperaturområde	-55 - 150 °C
lämpligt för användningsområde	alla gängförband
Påfyllningsvolym	50 ml
lämpligt för material	metall
Färg	gul
Form	flytande
Största spaltmått	0,3 mm
lagringstemperatur	10 - 25 °C
Kemisk bas	anaerobt metakrylat
Flampunkt	100 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Demontering	med specialverktyg
Densitet	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Tätningemedel

## Tillbehör

Rengörings- och avfettningsspray tillverkarens produktnummer 7063	083392 7063
---	-------------

Rengörings- och avfettningsspray tillverkarens produktnummer 7061	083391 7061
---	-------------