

Garant GRIDLINE

**Bakvägg/avläggsskiva två delar, Passar till skivlängd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927142 2000
GTIN	4062406108038
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Bakvägg eller avläggsskiva med kant av stålplåt. För montering mellan två stödben. Montering som bakvägg ger insynsskydd och extra stabilisering. Den angivna bärförmågan per ytenhet avser montering som avläggsskiva.

**Passar till:**

Stödben nr 927000.

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästelement.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Om man vill kunna utnyttja arbetsbänkens hela djup som underlägg måste man montera den tvådelade avläggsskivan. Om man monterar avläggsskivan utan fondvägg måste man dessutom installera skarvplåtar nr 927122. Om monteringen är tänkt som fondvägg behöver man inte använda skarvplåtar.

Inte lämplig för ready to go-arbetsbänkar.

**Teknisk beskrivning**

Djup	300 mm
Bredd	1900 mm
bärförmåga per ytenhet	100 kg
Hylla utförande	Multifunktion
Materialtjocklek	1 mm

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Avläggsskiva