

Garant GRIDLINE

**Indraget stödben, Högt stödben: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	927040 800
GTIN	4062406107840
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.

Indragna stödben får inte göras om till körbara stödben.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	50 mm
höjd	800 mm
passar till skivdjup	750 mm
vikt	6,3 kg

Djup	475 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

---

## Tillbehör

Höjdtjämnings GridLine arbetsbänkar Typ M12	927090 M12
Golvglidelement, set 2 delar Typ 2	927092 2