

Garant GRIDLINE

Indraget stödben inklusive manuell höjjustering, Högt stödben: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	927042 900
GTIN	4062406107871
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

OBS!:

Till stödben utan fondvägg eller kåpa behövs det skarvplåtar nr 927122 för extra stadga.

Indragna stödben får inte göras om till körbara stödben.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Teknisk beskrivning

höjinställningsområde	900 - 1050 mm
Bredd	50 mm
passar till skivdjup	750 mm
Djup	475 mm

Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

Tillbehör

Höjdutjämning för manuell höjdjustering Typ M10	927091 M10
Indraget stödben Högt stödben 900 mm	927040 900
Manuell höjdinställning höjdinställning 150 mm	927080 150