

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 300/3**Beställningsdata**

Ordernummer	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	300 mm
Antal dörrar	0
vikt	30,6 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådornas effektiva bredd i G	12
Djup	650 mm

Antal lådor	3
Bredd	400 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
effektiv höjd för lådor	225 mm
lådornas effektiva djup i G	20
invändig bredd	350 mm
effektiv höjd	225 mm
höjd	300 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 50 mm	927500 50
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 300 mm	927412 300

Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10

951025 10

Låsplatta till GridLine Typ KO21

914227 KO21