

HOLEX**Sliphylsa, konisk (CER) kornstorlek 40 grov, största hyls-Ø×hylsbredd: 20X63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	553875 20X63
GTIN	4045197723321
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning.

Keramikkorn (CER).

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till över slipande system med expanderande sliphylsor.

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för yt sliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning – även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553830.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	40
Hylsbredd	63 mm
största hyls-Ø	20 mm
finhetsgrad	grov
Slipmedel	Keramikkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik

Hylstyo	koniska
Produktslag	Sliphylsa

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Expanderande sliprulle, slitsad, konisk skaft-Ø 6 mm Största Øxhuvudlängd 20X63 mm	553830 20X63
---	--------------