

Garant GRIDLINE

**Hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 800/6****Beställningsdata**

Ordernummer	927300 800/6
GTIN	4062406108175
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

höjd	800 mm
Djup	650 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
invändig bredd	350 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20

Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Bredd	400 mm
vikt	65,5 kg
lådornas effektiva bredd i G	12
effektiv höjd för lådor	700 mm
Antal dörrar	0
Antal lådor	6
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm

927500 75

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 800 mm	927412 800
Ändhåttor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21