

Garant GRIDLINE

**Hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 400/3****Beställningsdata**

Ordernummer	927300 400/3
GTIN	4062406108144
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 150

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd för lådor	325 mm
Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup i G	20
invändig bredd	350 mm
vikt	34,1 kg

lådornas effektiva djup	500 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Antal lådor	3
höjd	400 mm
Bredd	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
effektiv höjd	325 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Djup	650 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
	927412 400

Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 400 mm

Ändhättor till grepplister 20 delar Typ 10

951025 10

Låsplatta till GridLine Typ KO21

914227 KO21