

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 400/4**Beställningsdata**

Ordernummer	927300 400/4
GTIN	4062406108151
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 100

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

Djup	650 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Antal dörrar	0
effektiv höjd	325 mm
effektiv höjd för lådor	325 mm

höjd	400 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
lådornas effektiva djup	500 mm
Antal lådor	4
Lådornas effektiva yta i G	12×20
vikt	40 kg
lådornas effektiva bredd	300 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
invändig bredd	350 mm
Bredd	400 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
	927412 400

Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 400 mm

Ändhåttor till grepplister 20 delar Typ 10

951025 10

Låsplatta till GridLine Typ KO21

914227 KO21